

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 25/11 mm**

Données de commande

N° commande	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	17 mm
Longueur de col L_1	75 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	A25R SDQCR/L11
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	32,5 mm
Longueur totale L	200 mm
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500