

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 32/11 mm**

## Données de commande

N° commande	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport $L_3$	22 mm
Sous-plaquette	269005 3
Hauteur de serrage $L_2$	31 mm
Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	250 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	44 mm
Code ISO porte-outils	A32S SDQCR/L11
Longueur de col $L_1$	96 mm
Ø queue $D_s$	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Sous-plaquette Type 3	269005 3
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500