

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 12/07mm****Données de commande**

N° commande	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Longueur de tête $L_1$	25 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Code ISO porte-outils	A12L SDXCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport $L_3$	9 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	140 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	17 mm
Profondeur utile T	4,3 mm
Ø queue $D_s$	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500