

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 16/07mm


Données de commande

N° commande	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	180 mm
Déport L ₃	11 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L ₁	33 mm
Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	21 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDXCR/L07
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Profondeur utile T	4,3 mm
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500