

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 20/11 mm


Données de commande

N° commande	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	A20R SDXCR/L11
Longueur de tête L_1	40 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	200 mm
Déport L_3	13 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Profondeur utile T	10 mm
Ø queue D_s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500