

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 25/11 mm**

Données de commande

N° commande	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A25R SDXCR/L11
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Déport L_3	17 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø pré-perçage min. D_{min}	31,5 mm
Longueur totale L	200 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L_1	50 mm
Profondeur utile T	10 mm
Ø queue D_s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500