

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	260345 12/07
GTIN	4045197877970
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	17 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Déport L_3	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L_1	25 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	140 mm
Code ISO porte-outils	A12L SDXCR/L07
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Profondeur utile T	4,3 mm
Ø queue D_5	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500