

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Déport L_3	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	A16Q SDXCR/L07
Longueur de tête L_1	33 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	21 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Longueur totale L	180 mm
Profondeur utile T	4,3 mm
Ø queue D_s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500