

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / Dim. plaquette: 16/11 mm**

Données de commande

N° commande	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	16,5 mm
Déport L ₃	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Longueur totale L	180 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	21 mm
Hauteur de serrage L ₂	15,5 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SVUBR/L11
Ø queue D _s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500