

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / Dim. plaquette: 25/16mm**


## Données de commande

N° commande	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport $L_3$	17 mm
Taille plaquette	16 mm
Hauteur de serrage $L_2$	24 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	32 mm
Longueur de tête $L_1$	25,5 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Code ISO porte-outils	A25R SVUBR/L16
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur totale L	200 mm
Ø queue $D_s$	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500