

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / Dim. plaquette: 32/16mm


Données de commande

N° commande	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Code ISO porte-outils	A32S SVUBR/L16
Longueur de tête L_1	33,5 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Déport L_3	22 mm
Sous-plaquette	269005 8
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille plaquette	16 mm
Longueur totale L	250 mm
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 8	269005 8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500