

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 16/11 mm**

Données de commande

N° commande	261133 16/11
GTIN	4045197878069
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Hauteur de serrage L ₂	15,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	21 mm
Longueur totale L	180 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L ₁	16,5 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SVUBR/L11
Déport L ₃	11 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Ø queue D _s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500