

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	93 degré
Ø pré-perçage min. D_{\min}	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L_3	13 mm
Longueur de tête L_1	20,5 mm
Taille plaquette	11 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Code ISO porte-outils	A20R SVUBR/L11
Longueur totale L	200 mm
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500