

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	261133 25/16
GTIN	4045197878083
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	93 degré
Code ISO porte-outils	A25R SVUBR/L16
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Taille plaquette	16 mm
Déport L_3	17 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur totale L	200 mm
Longueur de tête L_1	25,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500