

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 32/16mm**

Données de commande

N° commande	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Déport L_3	22 mm
Sous-plaquette	269005 8
Code ISO porte-outils	A32S SVUBR/L16
Angle d'attaque κ	93 degré
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Taille plaquette	16 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur totale L	250 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur de tête L_1	33,5 mm
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Sous-plaquette Type 8	269005 8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500