

Garant
Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 25/12mm

Données de commande

N° commande	260704 25/12
GTIN	4045197878137
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Largeur fonctionnelle L ₄	22 mm
Plaquette adaptée	SC.. 1204..
Code ISO porte-outils	SSBCR/L 2525M12
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	12 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Sous-plaquette	269005 9
Longueur de tête L ₁	20 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
Sous-plaquette Type 9	269005 9
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500