

**Garant****Porte-outils à levier, Gauche, Carré / plaquette: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur totale L	100 mm
Code ISO porte-outils	SSBCR/L 1616H09
Taille de queue	16 mm
Sous-plaquette	269005 12
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	13 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20 mm
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 12	269005 12
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500