

**Garant****Porte-outils à levier, Gauche, Carré / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260705 25/12  |
| GTIN             | 4045197878168 |
| Classe d'article | 21T           |

**Description technique**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Plaquette adaptée                    | SC.. 1204..                     |
| Longueur totale L                    | 150 mm                          |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 20 mm                           |
| Vis pour sous-plaquette              | 269013 5                        |
| Taille plaquette                     | 12 mm                           |
| Sous-plaquette                       | 269005 9                        |
| Taille de queue                      | 25 mm                           |
| Jeu de vis pour plaquettes           | 269028 20                       |
| Code ISO porte-outils                | SSBCR/L 2525M12                 |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 22 mm                           |
| Série                                | QuickTurn                       |
| Norme                                | DIN ISO 5610                    |
| Type d'utilisation                   | Gauche                          |
| Arrosage interne                     | non                             |
| Angle d'attaque κ                    | 75 degré                        |
| Utilisation                          | Tournage longitudinal extérieur |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation     | Tournage longitudinal extérieur |
| Utilisation     | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis              |

## Accessoires

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm | 659906 500  |
| Vis pour sous-plaquette Type 5                                               | 269013 5    |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 20                                           | 269028 20   |
| Sous-plaquette Type 9                                                        | 269005 9    |
| PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15                   | 674248 TX15 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm | 659957 500  |