

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 10/07mm****Données de commande**

N° commande	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	9,5 mm
Taille de queue	10 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	70 mm
Code ISO porte-outils	SDNCN 1010E07
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	62,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500