

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 12/07mm****Données de commande**

N° commande	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Code ISO porte-outils	SDNCN 1212F07
Taille plaquette	7 mm
Taille de queue	12 mm
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	6 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L porte-outils neutre	80 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	62,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22

269028 22

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500