

## Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 16/11 mm



### Données de commande

N° commande	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Classe d'article	21T

### Description technique

Taille plaquette	11 mm
Sous-plaquette	269005 3
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur totale L porte-outils neutre	100 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> porte-outils neutre	8 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils neutre	16 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille de queue	16 mm
Code ISO porte-outils	SDNCN 1616H11
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	62,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2

269013 2

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Sous-plaquette Type 3

269005 3

Jeu de vis pour plaquettes Type 22

269028 22

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500