

**Garant**
**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 20/11 mm**

**Données de commande**

N° commande	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Classe d'article	21T

**Description technique**

Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 3
Longueur totale L porte-outils neutre	125 mm
Taille plaquette	11 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> porte-outils neutre	10 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils neutre	20 mm
Code ISO porte-outils	SDNCN 2020K11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille de queue	20 mm
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	62,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 3	269005 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500