

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 25/11 mm****Données de commande**

N° commande	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	SDNCN 2525M11
Sous-plaquette	269005 3
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	12,5 mm
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Taille plaquette	11 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	62,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 3	269005 3
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500