



Fraise grande avance MFH Micro, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 8/1mm



Données de commande

N° commande	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

Description technique

Vis pour plaquette	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Longueur de col L_1	16 mm
Arrosage interne	oui
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	0,5 mm
Plaquette adaptée	LPGT 0102..
Nombre de dents Z	1
Angle de plongée oblique α_{\max}	3,69 degré
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	14 mm
Ø queue D_s h6	10 mm
Longueur totale L_{tot}	75 mm
Ø D_3	4 mm
Ø dents D_c	8 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	12 mm

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	3,1 mm
Angle d'attaque κ	11 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)