

**3M****Jeu de Soft-Pads, 20 pièces Doux, 140×115×5 mm, Grain: 1000****Données de commande**

N° commande	557545 1000
GTIN	30051131026019
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

**Soft-Pad** avec structure de mousse **répartissant la pression**. Revêtement corindon (A).  
Revêtement sur 1 côté.

**Avantage(s):**

- **Elastique, pas de formation de plis.**
- **Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.**
- **Faible tendance à l'encrassement, lavables.**

**Utilisation:**

**Ponçage de finition de contours, d'arêtes et dans des endroits difficiles d'accès**, p. ex  
préparation avant la peinture, nettoyage. Ponçage à sec et avec arrosage.

**Description technique**

Grain	1000
Degré de finesse	ultra-fine
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Largeur	115 mm

Hauteur	5 mm
Longueur	140 mm
Attribut des noms de produit	140×115×5 mm
Nombre de blocs, tampons	20
Type de produit	Eponge à poncer

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		