



## Dynamomètre Macro Line Newton, Plage de pesée maximale: 100N



### Données de commande

N° commande	479422 100
GTIN	7612348800988
Classe d'article	47F

### Description

#### Exécution:

Balances de grande précision:  $\pm 0,3$  % de la charge. Plage de tarage jusqu'à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 – uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°. Avec index mobile et poignée de maintien.

#### Livraison:

Avec étui en plastique et mode d'emploi.

#### Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.

### Description technique

Prise de charge	Crochet
Longueur graduation	140 mm
Graduation	1 N
Plage de pesée maximale	100 N

Etalonnage	K1
Type de produit	Dynamomètres

### Services

EtalonnageDynamomètres Type F	027730 F
-------------------------------	----------

### Accessoires

Kit de pression Type MACRO	479421 MACRO
Index mobile Type MACRO	479429 MACRO