

Mitutoyo**Jauge de profondeur numérique IP 67 avec sortie de données, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	418713 200
GTIN	4946368727158
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Le résultat de mesure s'affiche sur un écran bien lisible. Les surfaces de mesure sont finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 418744.

Câble de données 497085.

Description technique

Section de la règle	16x3,5 mm
Longueur semelle	100 mm
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Etalonnage	A1
Lecture	0,01 mm
Plage de mesure	0 mm

Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Norme	ISO 13385
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497085 D2
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 320 mm	418744 320
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 260 mm	418744 260
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497085 D1
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 180 mm	418744 180
Emetteur Type S11E	498966 S11E

Câble de connexion avec touche de données Type USB2

497085 USB2