

**Mitutoyo****Micromètre digital, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme **DIN 863**. Très grand affichage LCD (7,5 mm). Le système «Function Lock» empêche tout dérèglement intempestif du point zéro.

**Cliquet combiné** (limitation du couple dans le tambour et l'entraînement rapide) pour une utilisation à une main ou dans le support.

**Avantage(s):**

**Réduction de la durée de mesure jusqu'à 40% grâce au pas de broche de 2 mm.**

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357. A partir de la réf. 25–50, 1 étalon de réglage.

**Description technique**

Lecture	0,001 mm
Pas de broche	2 mm
Ø broche	6,35 mm
Étalonnage	B2
Plage de mesure	25 - 50 mm
Erreur admissible	2 µm
Nombre de piles incluses	1

Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

### Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Etalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25