

Mitutoyo**Micromètre digital, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	421571 50-75
GTIN	4946368716701
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme **DIN 863**. Très grand affichage LCD (7,5 mm). Le système «Function Lock» empêche tout dérèglement intempestif du point zéro.

Cliquet combiné (limitation du couple dans le tambour et l'entraînement rapide) pour une utilisation à une main ou dans le support.

Avantage(s):

Réduction de la durée de mesure jusqu'à 40% grâce au pas de broche de 2 mm.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357. A partir de la réf. 25–50, 1 étalon de réglage.

Description technique

Plage de mesure	50 - 75 mm
Lecture	0,001 mm
Etalonnage	B2
Pas de broche	2 mm
Erreur admissible	2 µm
Ø broche	6,35 mm

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 50 mm	421100 50
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357