



## Pied à coulisse numérique avec grand affichage, Plage de mesure: 200mm



### Données de commande

N° commande	412717 200
GTIN	4059192058326
Classe d'article	43A

### Description

#### Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11 mm de haut. Système de mesure moderne, économe en énergie, autonomie env. 3 ans. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Glissières de guidage rodées, surfaces de mesure finement rodées. Avec jauge de profondeur plate.

#### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

### Description technique

Plage de mesure	0 - 200 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD	11 mm
Lecture commutable	mm / pouces
Lecture	0,01 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Jauge de profondeur disponible	oui
Lecture	0,0005 pouce

Norme	ISO 13385
Longueur de bec	50 mm
Autonomie	env. 3 ans
Étalonnage	A1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Métriologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------