

**KERN****Balance suspendue, type CH, Plage de pesée maximale: 50Pkg****Données de commande**

N° commande	479430 50P
GTIN	4045761027190
Classe d'article	47D

**Description****Exécution:**

- Utilisation très simple avec 3 touches.
- Avec touche de tare: accrocher le récipient vide et régler l'affichage sur zéro.
- Touche de maintien: possibilité de geler l'affichage pendant 5 secondes.
- Unités disponibles: kg, N et lb.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081561 réf. 6LR61.

**Description technique**

Lecture	50 g
Hauteur boîtier	176,5 mm
Plage de pesée maximale	0 - 50 kg
Poids net	0,35 kg
Largeur boîtier	90 mm
Profondeur boîtier	30 mm

Etalonnage	K2
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081561 6LR61
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Référence fabricant	CH
Type de produit	Balances suspendues/à grue

### Services

EtalonnageBalances Plage de pesée maximale 50 kg	027700 50
--	-----------