




Tuyau PU spiralé 1/4 " à raccord fileté rotatif et protection contre le pliage, Longueur de tuyau utile: 3m



Données de commande

N° commande	080101 3
GTIN	4047322540216
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Tuyau en polyuréthane, donc très grande élasticité, **retour de force extrêmement élevé, faibles pertes de pression et formation de boucles réduite. Résistant à des températures de -40/+ 60 °C.**

Livraison:

Avec raccord fileté rotatif et ressort de protection contre le pliage.

Description technique

Matière	Tuyau spiralé en PU
Ø int. tuyau	5 mm
Longueur de tuyau utile	3 m
Ø ext. tuyau	8 mm
Type de produit	Tuyau