




Tuyau PU spiralé 3/8 pouce à raccord fileté rotatif et protection contre le pliage, Longueur de tuyau utile: 7,5m



Données de commande

N° commande	080106 7,5
GTIN	4047322540285
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Tuyau en polyuréthane, donc très grande élasticité, **retour de force extrêmement élevé, faibles pertes de pression et formation de boucles réduite. Résistant à des températures de -40/+ 60 °C.**

Livraison:

Avec raccord fileté rotatif et ressort de protection contre le pliage.

Description technique

Ø ext. tuyau	12 mm
Ø int. tuyau	8 mm
Matière	Tuyau spiralé en PU
Longueur de tuyau utile	7,5 m
Type de produit	Tuyau