

**HOLEX**

**Réglet en acier souple, étroit, inoxydable dépoli, pour lecture en mm/pouces,  
Longueur totale: 1000mm**



## Données de commande

N° commande	461810 1000
GTIN	4045197879066
Classe d'article	42G

## Description

### Exécution:

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.  
Bord supérieur avec graduation en pouces. Bord inférieur à graduation en mm.

## Description technique

Longueur	1000 mm
Section, épaisseur	0,5 mm
Section, largeur	18 mm
Etalonnage	F8
Norme	CE II
Lecture commutable	mm / pouces
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

## Services

Etalonnage Réglets Longueur maximale 1000 mm

026200 1000