

BMI**Mètre-ruban, Longueur ruban: 5m****Données de commande**

N° commande	462120 5
GTIN	4007368113409
Classe d'article	46M

Description**Exécution:**

Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique.** Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un **glissement en douceur** et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le **traitement antireflets supplémentaire** garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Description technique

Longueur boîtier	75 mm
Largeur de bande	16 mm
Largeur boîtier	26 mm
Hauteur boîtier	70 mm
Norme	CE II

Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m	026240 5
---	----------