

**BMI**<sup>®</sup>**Mètre-ruban, Longueur ruban: 8m****Données de commande**

N° commande	462120 8
GTIN	4007368113416
Classe d'article	46M

**Description****Exécution:**

Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique.** Les paliers en TRIBOCOMP<sup>®</sup> (matériau spécial) avec Téflon assurent un **glissement en douceur** et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le **traitement antireflets supplémentaire** garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

**Description technique**

Hauteur boîtier	77 mm
Largeur de bande	19 mm
Longueur boîtier	78 mm
Longueur ruban	8 m
Largeur boîtier	32 mm

Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

### Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10 m	026240 10
--	-----------