



Mètre-ruban inoxydable, Longueur ruban: 8m



Données de commande

N° commande	462130 8
GTIN	4007368113454
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Modèle V2A avec ruban inoxydable non revêtu.

Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique.** Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un **glissement en douceur** et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le **traitement antireflets supplémentaire** garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Description technique

Largeur de bande	19 mm
Largeur boîtier	32 mm
Hauteur boîtier	77 mm
Longueur ruban	8 m
Longueur boîtier	78 mm

Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10 m	026240 10
--	-----------