



Mètre-ruban Lecture en mm/pouces, Longueur ruban: 120pouce



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 462225 120 |
| GTIN | 4007368113324 |
| Classe d'article | 46M |

Description

Exécution:

Mètre-ruban de poche, pour **lecture en mm/pouces**. Graduation pouces/mm (bords supérieur et inférieur).

Mécanisme robuste et clip ceinture pratique. Boîtier en plastique ABS antichocs avec composants souples pour un maniement sûr. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique en douceur**. Ruban d'acier blanc mat, avec impression des pouces en noir et des pieds en rouge.

Description technique

| | |
|--------------------|-------------|
| Hauteur boîtier | 32 mm |
| Longueur ruban | 120 pouce |
| Longueur boîtier | 60 mm |
| Largeur boîtier | 60 mm |
| Largeur de bande | 16 mm |
| Longueur ruban | 3 m |
| Norme | CE II |
| Etalonnage | G1 |
| Lecture commutable | mm / pouces |
| Type de produit | Metre-ruban |

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m

026240 5