



Mètre-ruban Lecture en mm/pouces, Longueur ruban: 312pouce



Données de commande

N° commande	462225 312
GTIN	4007368113348
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Mètre-ruban de poche, pour **lecture en mm/pouces**. Graduation pouces/mm (bords supérieur et inférieur).

Mécanisme robuste et clip ceinture pratique. Boîtier en plastique ABS antichocs avec composants souples pour un maniement sûr. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique en douceur**. Ruban d'acier blanc mat, avec impression des pouces en noir et des pieds en rouge.

Description technique

Hauteur boîtier	45 mm
Largeur boîtier	80 mm
Largeur de bande	25 mm
Longueur ruban	8 m
Longueur ruban	312 pouce
Longueur boîtier	80 mm
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Lecture commutable	mm / pouces
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10/2 m

026240 10/2