



Mètre-ruban Lecture en mm/pouces, Longueur ruban: 396pouce



Données de commande

N° commande	462225 396
GTIN	4007368113355
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Mètre-ruban de poche, pour **lecture en mm/pouces**. Graduation pouces/mm (bords supérieur et inférieur).

Mécanisme robuste et clip ceinture pratique. Boîtier en plastique ABS antichocs avec composants souples pour un maniement sûr. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique en douceur**. Ruban d'acier blanc mat, avec impression des pouces en noir et des pieds en rouge.

Description technique

Longueur ruban	10 m
Longueur boîtier	88 mm
Hauteur boîtier	45 mm
Largeur de bande	30 mm
Longueur ruban	396 pouce
Largeur boîtier	88 mm
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Lecture commutable	mm / pouces
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10/2 m

026240 10/2