



Tête à aléser de finition MicroKom® BluFlex® 2



Données de commande

N° commande	238392
GTIN	4047109280205
Classe d'article	27G

Description

Exécution:

- Plage de linéarité: -0,2 à +4,4 mm (-0,0079 pouce à 0,1732 pouce) dans le Ø.
- Résolution de l'affichage au μ près: 0,001 mm dans le Ø.
- Une clé à 6 pans creux permet de régler et serrer la tête micrométrique dans le sens radial.
- Ecran OLED moderne à contraste élevé directement sur la tête micrométrique.
- Affichage de l'écran pivotant à 180°.
- Utilisation simple, directement sur l'écran tactile.
- Avec interface Bluetooth® Low Energy pour un affichage simple sur les smartphones courants à partir d'Android™ ou d'IOS 7.
- Vitesses de rotation élevées grâce à la compensation partielle de balourd intégrée.
- Réglage très précis grâce à l'exactitude de l'avance.
- Système de mesure de déplacement absolu – les positions absolue et relative du coulisseau sont indiquées à chaque mise en marche.
- Interface ABS® universelle.
- Pile facilement remplaçable.
- Compatibilité intégrale avec les versions possibles de l'ancien système.

Arrosage interne: oui

Ø plage de broche: 6 - 125 mm

Description technique

Ø plage de broche	6 - 125 mm
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Pont pour MicroKom® hi.flex et MicroKom BluFlex® 2 Ø plage de broche 120-155 mm	238395 120-155
------------------------------------------------------------------------------------	----------------