



## Clé à douilles avec manche bimatière SwissGrip ESD, Ouverture: 5mm



### Données de commande

N° commande	622170 5
GTIN	7610733269167
Classe d'article	63D

### Description

#### Exécution:

**Manche SwissGrip** avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d'huile. **Lame** en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Outil en plastique antistatique, **compatible ESD. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.**

### Description technique

Ouverture	5 mm
Longueur lame	85 mm
Longueur totale	180 mm
Série	SwissGrip ESD
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Poignée ergonomique	Ergonomique, droit
Matériau lame	Acier spécial au chrome-vanadium
Matériau manche	Elastomère
Surface lame	Nickelé et chromé
Lame et manche amovibles	non
Avec rallonge(s)	non

Type de produit

Clé à douilles