



Clé à douilles avec manche bimatière SwissGrip ESD, Ouverture: 6mm



Données de commande

N° commande	622170 6
GTIN	7610733269181
Classe d'article	63D

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d'huile. **Lame** en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Outil en plastique antistatique, **compatible ESD. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.**

Description technique

Longueur totale	195 mm
Ouverture	6 mm
Longueur lame	90 mm
Série	SwissGrip ESD
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Poignée ergonomique	Ergonomique, droit
Matériau lame	Acier spécial au chrome-vanadium
Matériau manche	Elastomère
Surface lame	Nickelé et chromé
Lame et manche amovibles	non
Avec rallonge(s)	non

Type de produit

Clé à douilles