

KERN**Balance suspendue, type HCB, Plage de pesée maximale: 200Pkg****Données de commande**

N° commande	479435 200P
GTIN	4045761069039
Classe d'article	47D

Description**Exécution:**

- **Utilisation très simple avec 3 touches.**
- **Avec touche de tare: accrocher le récipient vide et régler l'affichage sur zéro.**
- **Touche de maintien: possibilité de geler l'affichage pendant 5 secondes.**
- **Unités disponibles: kg, N et lb.**

Livraison:

Avec mousqueton et crochet en S en acier inoxydable (ne font pas partie de l'équipement série de la réf. 500 / 1000) et 3 piles 081561 réf.LR6.

Description technique

Poids net	0,6 kg
Hauteur boîtier	150 mm
Lecture	100 g
Plage de pesée maximale	0 - 200 kg
Largeur boîtier	80 mm

Profondeur boîtier	45 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Nombre de piles incluses	3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Référence fabricant	HCB
Type de produit	Balances suspendues/à grue

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------