



Porte-pinces ER Forme E4, VDI 20, Pour pinces ER: 16 ER



Données de commande

N° commande	319600 16
GTIN	4045197879653
Classe d'article	32V

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: E

Code couleur queue VDI: VDI 20

Pinces de serrage adaptées: 426 E (ER16)

Capacité d_2 : 1 - 10 mm

d_6 : 50 mm

l_9 : 37 mm

Description technique

d_{10}	28 mm
d_6	50 mm
Capacité d_2	1 - 10 mm
Pour pinces ER	16
l_3	18 mm
l_8	12 mm

l ₉	37 mm
Pinces de serrage adaptées	426 E (ER16)
Forme	E
Taille VDI	VDI 20
Code couleur queue VDI	VDI 20
Type de produit	Porte-outils VDI