



Ponceuse excentrique pneumatique, Type: X61V



Données de commande

N° commande	079656 X61V
GTIN	616026000346
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane.

Utilisation confortable grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique.

Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations avec vérin en acier, niveau sonore faible.

Ponceuse excentrique Dynorbital Spirit (152 mm) pour aspiration centrale. Ponceuse excentrique de la série **EXTREME**. Très ergonomique et **puissante**. Avec course de 5 mm. Raccord pour **aspiration externe**.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.

Plateaux-supports auto-agrippants DynaMaze pour 079655 et 079656 réf. X61V et réf. 58436, voir 567872 réf. 150.

Description technique

Ø plateau-support	150 mm
Poids	0,9 kg

Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	8,78 m/s ²
Niveau sonore	75 dB(A)
Référence fabricant	Extreme 150 mm
Type d'aspiration	Externe
Quantité maximale d'air absorbé	538 l/min
Course	5 mm
Type de produit	Ponceuse excentrique

Accessoires

Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 120	567775 120
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 240	567775 240
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 320	567775 320
Plateau-support auto-agrippant PUDynaMaze Ø ext. 150 mm	567872 150
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 180	567775 180
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 60	567775 60
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 600	567775 600
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 400	567775 400
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 800	567775 800
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 40	567775 40
	567775 80

Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations
Grain 80
