

**Mètre-ruban, lecture en mm/pouces, Longueur ruban: 3m****Données de commande**

N° commande	462014 3
GTIN	4045197879684
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

Ruban pour lecture en mm/pouces (bord supérieur en pouces; bord inférieur en mm).
Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d'arrêt du ruban. Crochet terminal mobile. Ruban jaune, imprimé noir/rouge.

Description technique

Largeur de bande	16 mm
Longueur boîtier	66 mm
Largeur boîtier	27 mm
Hauteur boîtier	59 mm
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Lecture commutable	mm / pouces
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m

026240 5