

**Mètre-ruban, lecture en mm/pouces, Longueur ruban: 5m****Données de commande**

N° commande	462014 5
GTIN	4045197879691
Classe d'article	42G

**Description****Exécution:**

Ruban pour lecture en mm/pouces (bord supérieur en pouces; bord inférieur en mm). Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d'arrêt du ruban. Crochet terminal mobile. Ruban jaune, imprimé noir/rouge.

**Description technique**

Largeur boîtier	31 mm
Largeur de bande	19 mm
Hauteur boîtier	68 mm
Longueur boîtier	74 mm
Norme	CE II
Étalonnage	G1
Lecture commutable	mm / pouces
Type de produit	Metre-ruban

## Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m

026240 5