

**KERN**

**Balance compteuse, type CXB, Plage de pesée maximale: 3kg**



### Données de commande

N° commande	479540 3
GTIN	4045761085480
Classe d'article	47D

### Description

#### Exécution:

- **Balances compteuses précises avec optimisation automatique des références (amélioration progressive de la moyenne du poids des pièces).**
- **Nombre de pièces ou poids-cible programmable avec signal acoustique.**
- **Mémorisation du comptage totalisé pour cumul des pièces de comptage identiques en pièces totales et poids total.**
- **Nombre de pièces de référence ou poids de référence sélectionnable.**
- **Fonctionnement sur piles ou sur secteur.**
- **Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d'ajustage externe nécessaire disponible sur demande).**
- **Commutation de l'affichage pièce / poids.**

Grâce à la **protection ESD intégrée**, convient pour la pesée de pièces en plastique.

#### Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, batterie, capot de protection.

### Description technique

Dimensions du plateau	300×225 mm
Linéarité	±0,4 g
Largeur	300 mm

## Fiche technique

Poids unitaire minimal	1 g
Temps de montée	2 s
Profondeur	330 mm
Reproductibilité	0,2 g
Plage de pesée maximale	0 - 3 kg
Hauteur	110 mm
Lecture	0,2 g
Référence fabricant	CXB
Poids net	4 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Etalonnage	K2
Type de produit	Balances compteuses

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/479540-3>