

**KERN****Plate-forme de pesée, type EOB, Plage de pesée maximale: 35kg**

## Données de commande

N° commande	479600 35
GTIN	4045761192157
Classe d'article	47D

## Description

### Exécution:

- **Balance robuste pour les colis.**
- **Utilisation très simple avec quatre touches.**
- **Unité d'affichage avec hauteur de chiffre de 25 mm, indépendante de la plate-forme. Réglage et montage à l'aide d'un câble flexible de 2 m de long.**
- **Fonctionnement sur pile et sur secteur, arrêt automatique après 3 minutes.**

### Livraison:

Avec adaptateur secteur et fixation murale pour l'unité d'affichage.

### Accessoire(s):

6 piles 081561 réf. LR6, colonne pour afficheur sur demande.

## Description technique

Largeur unité d'affichage	215 mm
Lecture	10 g
Hauteur unité d'affichage	50 mm
Plage de pesée maximale	0 - 35 kg
Dimensions du plateau	315×305 mm

Reproductibilité	10 g
Profondeur unité d'affichage	110 mm
Poids net	3,8 kg
Référence fabricant	EOB
Étalonnage	K2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses	6
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Hauteur des chiffres unité d'affichage	25 mm
Type de produit	Plates-formes de pesée

## Services

Étalonnage Balances Plage de pesée maximale 50 kg	027700 50
Étalonnage DAkkS Balance Plage de pesée maximale 50	027710 50

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------